

# 自動排出ボールミル

## 粉碎/混合材とメディアを密閉容器内で分離



AXB-100	
ドラム	容量:100L 材質:ステンレス, MC ナイロン等 ※アルミナタイル等各種ライニング対応可
回転数	最高 50rpm
運転時間	デジタルタイマー
付属品	原料受け容器, 分離メッシュ, 専用昇降付台車
電源	AC200V 三相 20A
材質	本体 SS 塗装/ドラム SUS304 ※(オプション)オール SUS 仕様
外形寸法	(W)1530 × (D)1350 × (H) 1515mm
重量	500Kg
オプション	安全柵, 水冷ジャケット等
備考	湿式・ペースト仕様も対応可 ※粉碎用ボールは付属しません

### ■ 試料は受容器に排出しそのまま運べます

排出された試料は付属の昇降リフト付き台車に載せて移動することができます。



### ■ ボールと試料をメッシュで分離します

受け容器とポットの間にメッシュをはさんで回転させながら試料だけを受け容器へ回収します。

### ■ 粉塵対策

粉碎後の粉塵が舞う試料は、受け容器へ排出した後しばらく密閉下で待ちます。少し時間が経過して、粉塵が落ち着いてから受容器を取り外し移動して下さい。





AXB-50	
ドラム	容量:50L 材質:ステンレス, MC ナイロン等 ※アルミナタイル等各種ライニング対応可
回転数	最高 60rpm
運転時間	デジタルタイマー
付属品	原料受け容器, 分離メッシュ, 専用昇降付台車
電源	AC200V 三相 15A
材質	本体 SS 塗装/ドラム SUS304 ※(オプション)オール SUS 仕様
外形寸法	(W)1320×(D)1260×(H)1320mm
重量	400Kg
オプション	安全柵, 水冷ジャケット等
その他	湿式・ペースト仕様も対応可 ※粉碎用ボールは付属しません

## 原料排出動作



※ ドラム容量 200~300L、防爆仕様、ジャケット式冷却仕様などの製作も可能です。  
仕様変更、スケールアップ等のご相談についてはお気軽にお問合せください。

## 株式会社エイシン

<http://www.kk-eishin.co.jp> (粉碎機サイト)<http://www.fun sai-ki.com>

本社

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

電話 : 082-823-4659 FAX : 082-823-1439