

# 自動排出ボールミル

## 粉碎/混合材とメディアを密閉容器内で分離



| AXB-15 |                                |
|--------|--------------------------------|
| 対応ポット  | 最大φ300mm<br>材質:セラミック/ステンレス等    |
| 傾転動作   | 手動インチングボタン操作<br>※自動プログラム仕様(OP) |
| 回転数    | 最高 60rpm(インバータ可変)              |
| 運転時間   | デジタルタイマー                       |
| 付属品    | 原料受け容器, 分離メッシュ<br>専用昇降付ハンドリフター |
| 電源     | AC100V 単相                      |
| 外形寸法   | (W)1130×(D)993×(H)1115mm       |
| 重量     | 130Kg                          |
| オプション  | タッチパネル仕様, 安全柵                  |

### ■ 密閉容器内で原料を排出

排出された試料は付属のハンドリフターに載せて移動することができます。

### ■ ポットの積み下ろし不要

原料替え毎のポット積み下ろしが不要になります。  
粉塵の巻き上がりもなく、作業環境の改善にも大きく役立ちます。

### ■ スケールアップ可能

磁製ポットφ360(23L)対応機種 AXB-25型もございます。  
また、ステンレスドラムの場合、25L・30L等必要容量に合わせて製作可能です。



## 株式会社エイシン

<http://www.kk-eishin.co.jp> (粉碎機サイト)<http://www.fun sai-ki.com>

本社

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

電話：082-823-4659 FAX：082-823-1439